


# MATELAS EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE ALOVA™ Monobloc, Multiportance, à décharge talonnière




## DÉCHARGE TALONNIÈRE INTÉGRÉE

- **Performance** : abaissement des valeurs de pression par des portances adaptées pour chaque zone du corps.
- **Efficacité** : amélioration des flux vasculaires au niveau des talons par une proclive intégrée.
- **Sécurité** : réduction à minima du risque de contamination croisée par une protection intégrale techniquement éprouvée.
- **Confort** : accompagnement des mouvements du corps.




## Matelas monobloc à décharge talonnière

### • Multiportance



VMA64




VMA63




VMA62



- **Réduction optimale des pressions en regard des zones à risque** grâce à la proclive du segment jambier; associée à la multiportance du matelas ALOVA. Exemple : répartition de pressions au niveau du talon chez un patient de 1,76 m et 70 kg (Unité : mm de Hg).



Matelas SANS proclive talonnière.



Matelas ALOVA monobloc multiportance AVEC proclive talonnière.

### PALETTE BOX



- **Pratique** : les matelas sont prêts à l'emploi.
- **Écologique** : réduit le volume des déchets.
- **Ergonomique** : poignées intégrées sur les emballages.
- **Conditionnement** : roulé comprimé par 5 sur palette.

### ROULÉ COMPRIMÉ (RC)









### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE SELON PRÉSENTATION ET CONDITIONNEMENT			DIMENSIONS (cm)	POIDS PATIENT	NORMES FEU
	CARTON	PALETTE BOX	ROULÉ COMPRIMÉ			
<b>ALOVA DT monobloc multiportance, housse Promust PU*</b>	VMA62C-HIP**	VMA62-HIP (par 10)	VMA62RC1-HIP (unitaire) VMA62RC-HIP (par 5)	195 x 88 x 14	30 à 120 kg	EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 classe D
<b>ALOVA DT monobloc multiportance, housse Promust PU HD*</b>	VMA63HIPH	VMA63HIPH-BOX (par 10)	—		30 à 130 kg	
	VMA64HIPH	VMA64HIPH-BOX (par 10)	—		30 à 150 kg	

\* Voir le tableau de correspondance des protections aux pages 30-31.  
\*\* Disponible en version housse amovible - voir page 31.

Disponible en versions VMA63RC-HIPH et VMA64RC-HIPH (par 5)

Entretien : Promust PU (HD)      

**ASKLÉSANTÉ**

ASKLÉSANTÉ Groupe Winnicare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 France  
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 28 – E-mail : contact@askle.com

[www.askle.com](http://www.askle.com)

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, ASKLÉSANTÉ se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.

**Garantie 3 ans.**  
En collectivité, la protection est garantie 1 an.

**ASKLÉSANTÉ**